


## Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-250KCKD6-...../US/

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TS9289

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Produktegenskaber

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Måleområde | -40...150 °C | -40...302 °F |
|------------|--------------|--------------|

## Applikation

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Måleelement                     | 1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
| Medie                           | væsker og gasser                          |
| Minimum installationsdybde [mm] | 15                                        |

## Elektriske Data

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kapslingsklasse | III |
|-----------------|-----|

## Måle/indstillingsområde

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Måleområde | -40...150 °C | -40...302 °F |
|------------|--------------|--------------|

## Nøjagtighed / afvigelser

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Nøjagtighed [K] | $\pm (0,15 K + 0,002 \times  t )$ |
|-----------------|-----------------------------------|

## Reaktionstid

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 3 / 10; (iht. DIN EN 60751) |
|--------------------------------|-----------------------------|

## Omgivende forhold

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Mekaniske data

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Vægt [g]                        | 125                              |
| Dimensioner [mm]                | Ø 6                              |
| Materiale                       | rustfri stål (1.4571/316Ti); FKM |
| Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4571/316Ti)      |
| Sensordiameter [mm]             | 6                                |

## Bemærkning

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Bemærkning        | Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse. |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                                 |

# TS9281



## Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-250KCKD6.-...../US/

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2,5 m, FKM

Stik: 1 x M12; kodning: A



### Tilslutning

