


Adapter for LB ledning

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding [V]

< 300 AC/DC

Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]

4

Max strømbelastning total [A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt [g]

272,155

Materiale

Kapsling: PBT-GF20; pakning: NBR

Antal porte på splitterboks

2

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Adapter for LB ledning

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

