




Ethernet-Kamera für mobile Arbeitsmaschinen

O2MXOOKG/E3/GM/180



| Produktegenskaber         |     |                                                                                         |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Åbningsvinkel             | [°] | 180 x 130                                                                               |
| Elektriske Data           |     |                                                                                         |
| Driftspænding             | [V] | 9...30 DC                                                                               |
| Optaget effekt            | [W] | 2                                                                                       |
| Overspændingsbeskyttelse  |     | ja; (op til 80 VDC)                                                                     |
| Kamera sensor             |     | høj-opløsning 1/3" CMOS rolling shutter, 1280H x 960V                                   |
| Udgange                   |     |                                                                                         |
| Video output              |     | PAL:<br>720p SDR: 60 fps,<br>960p SDR: 45 fps,<br>720p HDR: 56 fps,<br>960p HDR: 43 fps |
| Registreringsområde       |     |                                                                                         |
| Åbningsvinkel             | [°] | 180 x 130                                                                               |
| Interface                 |     |                                                                                         |
| Antal Ethernet interfaces |     | 1                                                                                       |
| Protokol                  |     | DHCPv4; static IPv4                                                                     |
| Bemærkning til protokol   |     | RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP                                          |
|                           |     | ISO17215-2014                                                                           |
|                           |     | IEEE1722 (AVB)                                                                          |
|                           |     | ARP                                                                                     |



## Ethernet-Kamera für mobile Arbeitsmaschinen

O2MXOOKG/E3/GM/180

| Omgivende forhold    |          |                           |
|----------------------|----------|---------------------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C]     | -40...85                  |
| Lagringstemperatur   | [°C]     | 40...125                  |
| Kapslingsklasse      |          | IP 67; IP 69K             |
| Kemiske medier       | DIN12116 | syre-beständig klasse 2-3 |

| Godkendelser / Tests |                  |                         |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| EMC                  | DIN EN 61000-6-4 | Industrielle omgivelser |
|                      | DIN EN 61000-6-2 | Industrielle omgivelser |
| Salt spray test      | IEC 60068-2-52   |                         |

| Mekaniske data      |                                                                           |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Vægt                | [g]                                                                       | 328,65      |
| Min. bøjningsradius | [mm]                                                                      | 50; (Kabel) |
| Materiale           | Kapsling: aluminium sort elokseret; objektiv: flydende glas kemisk hærdet |             |

| Bemærkning        |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Emballage-enheder |  | 1 stk. |

## Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: 1 x M12; kodning: D



1 TD +  
 2 RD +  
 3 TD -  
 4 RD -

## Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



1 Power  
 2 NC  
 3 0 V  
 4 NC