


ZB0050



Sikkerheds wrenødstop

Rope Switch DH



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	110...240 AC / 5...24 DC
Isolations-mærkespænding	[V]	500
Udgange		
Elektrisk design	snap-action kontakt; max. Forsynings spænding: 240 V; skifte kapacitet: 720 VA; termisk strøm: 10 A	
Udgangsfunktion	hjelpekontakt	2 x slutfunktion
	sikkerhedskontakt	4 x NC
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5; (5 V DC)
Kontakt belastnings evne		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiv belastning)
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig		15 g / 11 ms
Vibrationsbestandig		10-500 Hz



Sikkerheds wrenødstop

Rope Switch DH

Mekaniske data	
Vægt [g]	1498,5
Materiale	Kapsling: Trykstøbt aluminium gul; skifte kontakt: sølv-belagt
Information om levetid	Kontaktoperationer (mekanisk): > 1.000.000
Monterings position	nogen
Reb længde	125 m; (pr side)
Aktiveringskraft [N]	< 125; (tilspændings kraft: 130 N)
Elektrisk tilslutning	
Påkrævet sikring	10 A; hurtig virkende (flink)
Bemærkning	
Bemærkning	Vedr. informationer om installation og drift henvises til manualen.
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
terminaler: ...2,5 mm ²	
Tilslutning	

