




Sikkerheds wrenødstop

Rope Switch LH LED 24V DC



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Isolations-mærkespænding	[V]	500
Udgange		
Elektrisk design	snap-action kontakt; max. Forsynings spænding: 240 V; skifte kapacitet: 720 VA; termisk strøm: 10 A	
Udgangsfunktion	hjelpekontakt	2 x sluttefunktion
	sikkerhedskontakt	4 x NC
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5; (5 V DC)
Kontakt belastnings evne		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiv belastning)
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig		15 g / 11 ms
Vibrationsbestandig		10-500 Hz



Sikkerheds wrenødstop

Rope Switch LH LED 24V DC

Mekaniske data		
Vægt	[g]	1244
Materiale	Kapsling: Trykstøbt aluminium gul; skifte kontakt: sølv-belagt	
Information om levetid	Kontaktoperationer (mekanisk):	> 1.000.000
Monterings position	nogen	
Reb længde	125 m; (pr side)	
Aktiveringskraft	[N]	< 125; (tilspændings kraft: 130 N)
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød blinkende
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring	10 A; hurtig virkende (flink)	
Bemærkning		
Bemærkning	Vedr. informationer om installation og drift henvises til manualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...2,5 mm²		
Tilslutning		

