




IO-Link VVB starter kit

VVB STARTER KIT IO-LINK

artikel kan kun ordres en gang pr kunde

artikel er leveret med parameter indstillings softwaren moneo configure free



- 1 gevind stift 1/4"-28 UNF / M8
2 gevind stift 1/4"-28 UNF

Mekaniske data

Vægt [g] 1103

Tilbehør

Leverings omfang	IO-Link vibrations sensor type VVB, VVB001
	IO-Link master DataLine (MQTT, JSON), AL1350
	IO-Link Bluetooth adapter, EIO330
	Stiktilsluttet strømforsyning, 24V / DC, E80121
	Forbindelseskabel M12 - Ethernet RJ45, EVC924
	Forbindelseskabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Parameterindstillings software, moneo configure free

Bemærkning

Bemærkning	Der kan findes yderligere informationer i databladene og driftsvejledninger til de oplyste komponenter.
Henvisninger	artikel kan kun ordres en gang pr kunde
Emballage-enheder	1 stk.