




IO-Link master starter kit - PROFINET

STARTER KIT IO-LINK

Artiklen leveres uden parameter indstillings software
artikel kan kun ordres en gang pr kunde



Mekaniske data	
Vægt	[g] 627,5
Tilbehør	
Leverings omfang	IO-Link master StandardLine, PROFINET, AL1100
	netkomponent, 230 V / 24 V (M12), E30080
	Ethernet kabel M12 - RJ45; 0,5 m, E12490
	Forbindelseskabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Optisk afstandssensor, O5D150
	Parameterindstillings software, LR DEVICE (USB), QA0011
Bemærkning	
Bemærkning	Der kan findes yderligere informationer i databladene og driftsvejledningerne til de oplistede komponenter.
Henvisninger	Artiklen leveres uden parameter indstillings software; artikel kan kun ordres en gang pr kunde
Emballage-enheder	1 stk.