




Pasarela AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Aplicación: conexión a sistemas de control de rango medio

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	5 DC; (a través del bus de panel posterior)
Consumo de corriente [mA]	200; (a través del bus de panel posterior)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	40
Cantidad de maestros AS-i	1

Interfaces

Interfaz de comunicación: S7-300

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Grado de protección	IP 20

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.1
Perfil maestro AS-i	M1

AC1057



Pasarela AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Datos mecánicos	
Materiales	PBT
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Conector frontal:, E70126
	Manual:, alemán, AC1056
	Manual:, inglés, AC1059
Notas	
Notas	El acceso a los periféricos AS-i se produce de la misma manera que a los periféricos estándar.
	Los programas existentes pueden seguir siendo utilizados.
Cantidad por pack	1 unid.