AC1305

Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 1Mstr DP RS232

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC1365

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.





1 Display

Campo de aplicación		
Aplicación		controlador descentralizado; Pasarela PROFIBUS DP
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC; ("supply class 2" según cULus)
Resistencia de aislamiento	[V]	500
Consumo de corriente	[mA]	< 500
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	10
Potencia absorbida máx.	[VA]	10
Cantidad de maestros AS-i		1
Separación de potencial		sí
Interfaces		
Interfaz de comunicación		RS232; PROFIBUS

AC1305

Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS			
Estándar de transmisión			EN 50170
Velocidad de transmisión			12 MBaud
Protocolo			Profibus DP
Tipo de utilización			transmisión de datos
Nota sobre las interfaces			función de diagnóstico
RS232			
Número de interfaces RS232			1
Velocidad de transmisión			9600...115200 Baud
Tipo de conector			RJ11
Tipo de utilización			programación
Nota sobre las interfaces			con separación galvánica
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]		0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]		-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]		95
Grado de protección			IP 20
Parámetros AS-i			
Versión AS-i			2.1
Perfil maestro AS-i			M3
Certificado AS-i			61103
Datos mecánicos			
Peso	[g]		544,4
Carcasa			carcasa para montaje en carril DIN
Materiales			aluminio; chapa de acero galvanizado
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		función	2 x LED, rojo
			2 x LED, verde
			2 x LED, amarillo
			pantalla gráfica LCD
Notas			
Cantidad por pack			1 unid.

AC1305

Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 1Mstr DP RS232

Conexión eléctrica

Conexión