AC2418

Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2465

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación		Montaje de campo
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 75
Corriente máxima total	[A]	4
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 4
Salidas		
Alimentación		AS-i
Número de salidas digitales		4
Circuito		PNP
Rango de tensión DC	[V]	10...30; (según MBTP; a través de cable redondo)
Corriente máxima por cada salida	[mA]	2000
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí

AC2418

Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80				
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-8.0				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	8				
Código ID AS-i	[hex]	0				
Certificado AS-i		08901				
Asignación de bits de datos		bit de datos	D0	D1	D2	D3
		conector hembra	O-1	O-2	O-3	O-4
		pin	4	4	4	4
Datos mecánicos						
Materiales		PUR				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicación		Disponibilidad	LED, verde			
		función	LED, amarillo			
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				

Conexión eléctrica

Cable: 2 m

Conector: M12; codificación: A



AC2418

Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Conexión



3	tensión externa -
4	salida de conmutación +
5	conductor de protección (PE)