




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4 SB

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5200

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 campo de rotulación



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima total	[A]	2

Entradas

Alimentación de tensión	[V]	20...30
-------------------------	-----	---------

Salidas

Alimentación	AS-i
--------------	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	100,4
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano
Materiales		PBT

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Zócalo para módulos
-------------------------	---------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4 SB

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



1	AS-i +
2	tensión externa -
3	AS-i -
4	tensión externa +