

AC2605




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AnalogModule 1A0 ST

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2611

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	135

Salidas

Alimentación	AS-i
Rango de tensión DC [V]	13...36; (según MBTP)
Corriente máxima por cada salida [mA]	100
Protección contra cortocircuitos	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Grado de protección	IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Perfil AS-i	S-7.1
Configuración de E/S AS-i [hex]	7
Código ID AS-i [hex]	1

AC2605



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AnalogModule 1A0 ST

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables
Materiales	PA; PVC

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	función	1 x LED, amarillo
		1 x LED, rojo


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	alimentación de actuadores +24V
I-	alimentación de actuadores 0V
AA	salida analógica +
0V	salida analógica 0V