




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T C

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

| | |
|--|----------------|
| Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
| Consumo de corriente [mA] | < 280 |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí |
| Corriente máxima total [A] | 4 |
| Perro guardián integrado | sí |

Entradas/salidas

| | |
|------------------------------|---|
| Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
|------------------------------|---|

Entradas

| | |
|--|------------|
| Número de entradas digitales | 4 |
| Conexión de las entradas digitales | PNP |
| Alimentación del sensor en las entradas | según MBTP |
| Alimentación de tensión [V] | 20...30 |
| Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
| Corriente de entrada alta [mA] | > 5 |
| Corriente de entrada baja [mA] | < 1,5 |
| Punto de conmutación alto [V] | > 10 |
| Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T C

| Salidas | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Alimentación | | PNP |
| Número de salidas digitales | | 4 |
| Circuito | | PNP |
| Rango de tensión DC [V] | | 18...30; (según MBTP) |
| Corriente máxima por cada salida [mA] | | 1000 |
| Protección contra cortocircuitos | | sí |
| Separación galvánica | | sí |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura ambiente [°C] | | -25...80 |
| Grado de protección | | IP 00 |
| Homologaciones / pruebas | | |
| CEM | EN 50295 | |
| Parámetros AS-i | | |
| Perfil AS-i | | S-7.0 |
| Configuración de E/S AS-i [hex] | | 7 |
| Código ID AS-i [hex] | | 0 |
| Certificado AS-i | | 06101 |
| Datos mecánicos | | |
| Tipo de montaje | Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables | |
| Materiales | PA; PVC | |
| Indicaciones / elementos de mando | | |
| Indicación | Estado de conmutación | 4 x LED, amarillo entrada |
| | Disponibilidad | 1 x LED, verde |
| | Estado de conmutación cortocircuito | 4 x LED, amarillo Salida |
| | | 1 x LED, rojo |
| Accesorios | | |
| Accesorios (opcionales) | conectores COMBICON.; E70198 | |
| Notas | | |
| Cantidad por pack | 1 unid. | |




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T C

Conexión eléctrica

COMBICON:

Conexión



| | |
|---------|--|
| A+ | AS-i + |
| A- | AS-i - |
| I+ | Alimentación del sensor +24V |
| I- | Alimentación del sensor 0V |
| E+ | alimentación de sensores y actuadores +24V |
| E- | alimentación de sensores y actuadores 0V |
| I1...I4 | Entrada de conmutación sensor 1...4 |
| O1...O4 | salida de conmutación actuador 1...4 |