




Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2315
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Rango de detección		
Alcance	[mm]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Parámetros AS-i		
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Código ID AS-i	[hex]	F
Certificado AS-i		15102

Datos mecánicos

Tipo de montaje		no enrasable
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Materiales		PBT

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión

