




Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-Base FC V2A



- 1 pines de contacto
- 2 campo de rotulación



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Salidas		
Alimentación		AS-i
Poder de corte		< 2 A
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	59,7
Tipo de montaje		Montaje en carril DIN o panel trasero
Materiales		PBT; inox (1.4305 / 303)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
pines de contacto en el módulo superior:		
técnica de montaje rápido para cable plano AS-i:		