AC5022

Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-Base FC Address.socket

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 leva de puesta a tierra
2 toma de direccionamiento

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Suministro de tensión adicional	[V]	24 DC
Salidas		
Alimentación		AS-i
Poder de corte		< 2 A
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Parámetros AS-i		
Direccionamiento AS-i		toma de direccionamiento
Datos mecánicos		
Tipo de montaje		Montaje en carril DIN o panel trasero
Dimensiones	[mm]	45 x 80 x 20
Materiales		PBT
Notas		
Notas		manguito recomendado para la leva de puesta a tierra: macho 2,8 x 0,5 DIN 46247 Zócalo utilizable con módulos en los cuales el pin 5 del conector M12 está conectado a la tierra funcional (FE).
Cantidad por pack		1 unid.

AC5022

Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-Base FC Address.socket

Conexión eléctrica

pines de contacto en el módulo superior:

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: