




Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-BASE RC ST



1 palanca de bloqueo

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Salidas		
Alimentación		AS-i
Poder de corte		< 4 A
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	70,5
Tipo de montaje		Montaje en carril DIN o panel trasero
Dimensiones	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiales		PBT
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		tapa:, para módulo AS-i, AC3000 accesorio con bornero de tornillo:, AC5007
Notas		
Notas		hasta 4 salidas de cable M20 para cualquier pieza de derivación en T y en cruz para el montaje en carril DIN, tirar hacia fuera de la palanca de bloqueo con una herramienta adecuada (p.ej. un destornillador).
Cantidad por pack		1 unid.

AC5101



Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-BASE RC ST

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...2,5 mm²