




Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: E84036  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




| Datos eléctricos                                       |       |                 |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Tensión nominal AC                                     | [V]   | 400...500       |
| Frecuencia nominal AC                                  | [Hz]  | 47...63         |
| Tensión de entrada DC                                  | [V]   | 450...820       |
| Rango de tensión de entrada AC                         | [V]   | 340...576       |
| Tensión de salida DC                                   | [V]   | 24...28         |
| Clase de protección                                    |       | I; (IEC 61140)  |
| Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.             | [ms]  | 80              |
| Retardo a la disponibilidad                            | [s]   | < 80            |
| Tensión de salida                                      | [V]   | ajustable       |
| Tolerancia de tensión de salida                        | [%]   | 2               |
| Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín. | [A]   | 30              |
| Número de circuitos de salida                          |       | 1               |
| Ondulación residual máx.                               | [%]   | 0,1             |
| Reducción de potencia                                  | [W/K] | 18 (60...70 °C) |



Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

| Salidas                           |                   |                           |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Protección contra cortocircuitos  |                   | sí                        |
| Resistente a sobrecargas          |                   | sí                        |
| Condiciones ambientales           |                   |                           |
| Temperatura ambiente              | [°C]              | -10...60                  |
| Grado de protección               |                   | IP 20                     |
| Homologaciones / pruebas          |                   |                           |
| CEM                               | EN 50081-1        |                           |
|                                   | EN 61000-6-2      |                           |
| MTTF                              | [años]            | 49                        |
| Datos mecánicos                   |                   |                           |
| Peso                              | [g]               | 2507,5                    |
| Tipo de montaje                   |                   | carril; (TH35 (EN 60715)) |
| Materiales                        |                   | aluminio                  |
| Indicaciones / elementos de mando |                   |                           |
| Indicación                        | Tensión de salida | 1 x LED, verde            |
|                                   | error             | 1 x LED, rojo             |
| Notas                             |                   |                           |
| Cantidad por pack                 |                   | 1 unid.                   |
| Conexión eléctrica                |                   |                           |
| bornes: 1,5...6 mm²               |                   |                           |
| Conexión                          |                   |                           |



- 1
- primario
- 2
- secundario