




Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX360

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DX2041  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Campo de aplicación                   |      |                                                                                                |
|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación                            |      | indicación de señales estándar analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal |
| Datos eléctricos                      |      |                                                                                                |
| Frecuencia AC                         | [Hz] | 50...60                                                                                        |
| Tolerancia de tensión de alimentación | [%]  | 33...58                                                                                        |
| Tensión de alimentación               | [V]  | 230 / 115 AC / 24 DC                                                                           |
| Consumo de corriente                  | [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)                                                               |
| Energía auxiliar para sensores DC     | [V]  | 24; (±15 %, 150 mA; Protección contra cortocircuitos)                                          |
| Entradas/salidas                      |      |                                                                                                |
| Número de entradas y salidas          |      | Número de entradas analógicas: 2                                                               |
| Entradas                              |      |                                                                                                |
| Número de entradas analógicas         |      | 2                                                                                              |
| Salidas                               |      |                                                                                                |
| Salida analógica de corriente         | [mA] | 4...20                                                                                         |
| Salida analógica de tensión           | [V]  | 0...10                                                                                         |



Pantalla multifunción para supervisión de señales  
analógicas estándar

DISPLAY/AX360

| Condiciones ambientales              |              |                                                          |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente                 | [°C]         | 0...45                                                   |
| Temperatura de almacenamiento        | [°C]         | -25...70                                                 |
| Grado de protección                  |              | IP 65; (en la parte frontal)                             |
| Grado de protección de los bornes    |              | IP 20                                                    |
| Homologaciones / pruebas             |              |                                                          |
| CEM                                  | EN 50081-1   |                                                          |
|                                      | EN 61000-6-2 |                                                          |
| Datos mecánicos                      |              |                                                          |
| Peso                                 | [g]          | 552                                                      |
| Materiales                           |              | Noryl UL94-V-0                                           |
| Indicaciones / elementos de mando    |              |                                                          |
| Indicación                           |              | pantalla con LED de 7 segmentos, naranja 6 dígitos 15 mm |
| Conexión eléctrica                   |              |                                                          |
| bornes roscados, DC: 10 x ...1,5 mm² |              |                                                          |
| bornes roscados, AC: 4 x ...2,5 mm²  |              |                                                          |
| Conexión                             |              |                                                          |

