




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010G04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Característica especial	Cable apantallado
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 43
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E10410



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010G04

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul
WH = blanco