


E10411



Conector macho empotrable

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 Junta tórica



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	17,1
Dimensiones	[mm]	18 x 18 x 20
Rosca de montaje		PG 9
Materiales		zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo		zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10411



Conector macho empotrable


ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco