


E10420



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0015G04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial Cable apantallado

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 60 DC

Clase de protección III

Corriente máxima total [A] 4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 578,8

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 46,5

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10420



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0015G04

Conexión eléctrica


Cable: 15 m, PVC, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul
WH =	blanco