


# E10437



## Repartidor en Y

ZDO2H040MSS0005H05



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...55 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	160,7
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central	2
Tipo de conector	M12

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E10437



## Repartidor en Y

ZDO2H040MSS0005H05

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco