

E10446




Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC010
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección	II	
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4

E10446



Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Corriente máxima total	[A]	12
------------------------	-----	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 152
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión


Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

