




Conector hembra a cablear

SDOAM120MSSFKPG



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	7,5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	144,5
Dimensiones	[mm]	51 x 26 x 58
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca		latón, niquelado


Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Soldadura: ...1 mm²; funda del cable: Ø 10...14 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



E10447



Conector hembra a cablear

SDOAM120MSSFKPG

Conexión

