

# E10451




## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC006

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10451



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0010A03

### Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión



Colores de los hilos :  
BN = marrón  
BK = negro  
BU = azul