


Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	TPU transparente
------------	------------------

Material del cuerpo	TPU, transparente
---------------------	-------------------

Material de la tuerca	latón, niquelado
-----------------------	------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Disponibilidad	1 x LED, verde
----------------	----------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10485



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010E03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul