




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0003A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica		
Cable: 3 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Conexión eléctrica - conector hembra		
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado		



E10490



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0003A03

Conexión



BN =
BK =
BU =

Colores de los hilos :
marrón
negro
azul