




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC007

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	26 x 15 x 38
-------------	------	--------------

Materiales	PUR
------------	-----

Material del cuerpo	PUR
---------------------	-----

Material de la tuerca	zinc conformado a presión
-----------------------	---------------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10494



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0002A03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul