


E10528



Prolongador

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.



Prolongador

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conexión



Colores de los hilos :
 BK = negro
 BN = marrón
 BU = azul

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

