


E10545



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0015A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 36 x 15 x 26

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10545



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0015A03

Conexión eléctrica


Cable: 15 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco