


E10567



Prolongador

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PA 6.6

Material del cuerpo PA 6.6

Material de la tuerca aluminio, negro anodizado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10567



Prolongador

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: aluminio, negro anodizado



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, negro; irradiado; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: aluminio, negro anodizado

