


# E10617



## Prolongador

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III

### Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	15 x 15 x 46
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E10617



## Prolongador

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado




### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )


### Conexión



### Conexión eléctrica - Buchse



### Conexión



# E10617



**Prolongador**

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

## Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, níquelado