




Prolongador

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos


Materiales	PA 6.6
Material del cuerpo	PA 6.6
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



E10631



Prolongador

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado

