

E10659




Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC012

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 67

E10659



Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS


Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 152
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	16 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




E10659



Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Conexión



E10659



Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

