

E10678




Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11438

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 negro

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 24 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10678



Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

