

E10683




Prolongador

VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC017

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



E10683



Prolongador

VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

