E10704

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050VAS0005E05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT013
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10704

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050VAS0005E05

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco