

E10718




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC008

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 36 x 15 x 26

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca inox (1.4305 / 303)

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10718



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0005A04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco