



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	36 x 15 x 26
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		inox (1.4305 / 303)
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10722



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH042VAS0010A03

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul