




Prolongador

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	ZnAl / Ni

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: ZnAl / Ni



E10779



Prolongador

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, negro; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: ZnAl / Ni

