




Conector hembra a cablear

SDOGA030MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
-------------------------	-----	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	25
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



E10789



Conector hembra a cablear

SDOGA030MSSFKPG

Conexión

