


E10801



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0020E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Característica especial	Contactos dorados
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 42
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E10801



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0020E04

Conexión eléctrica


Cable: 20 m, PVC, naranja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
GY = gris