


Cable de conexión con conector hembra

ADOGH042MSS0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC645

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-25...80

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]

163

Dimensiones [mm]

15 x 15 x 47

Materiales

PUR transparente

Material del cuerpo

PUR, transparente

Indicaciones / elementos de mando

Indicación

Estado de conmutación

1 x LED, amarillo

Disponibilidad

1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E10827



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH042MSS0005A04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR, transparente; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul
WH = blanco