

# E10835




## Conector macho empotrable

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10411

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Junta tórica

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Rosca de montaje PG 9

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10835



## Conector macho empotrable

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

### Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



### Conexión

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Colores de los hilos :

BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco