




Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030VAS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales	PVC	
Material del cuerpo	PVC	
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E10851



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030VAS0005E03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, amarillo, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



Conexión



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Colores de los hilos :
verde
rojo / negro
rojo / blanco