


E10852



Cable de conexión con conector hembra

ADOGA040VAS0005E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC
-----------------------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	15 x 15 x 42
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10852



Cable de conexión con conector hembra


ADOGA040VAS0005E04

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco