


E10853



Cable de conexión con conector macho

ASTAH050VAN00,6A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Aplicación NAMUR

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 15 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 39 x 30 x 15

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10853



Cable de conexión con conector macho

ASTAH050VAN00,6A02

Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión

1 _____ WH

2 _____ BK