


E10872



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0015104

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

10...30 DC

Salidas

Alimentación

PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones

[mm]

27 x 15 x 39

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

latón, antiadherente

Indicaciones / elementos de mando

Indicación

Estado de conmutación

2 x LED, amarillo

Disponibilidad

1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E10872



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0015104

Conexión eléctrica


Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco