




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030ZDS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	17 x 10 x 27
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión



E10889



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030ZDS0002A03

Conexión



BN =	Colores de los hilos :	marrón
BK =		negro
BU =		azul